



pH	0.1		
			

Conforme CE
n° 648/2004

Laboratoires ROCHEX

ADREX

Dérouillant

INTERETS

- Elimination efficace des oxydes incrustés (traces de rouille, oxydes de fer) et toutes salissures minérales.
- Facile d'utilisation.

CARACTERISTIQUES

- S'utilise sur carrelages, sols thermoplastiques, surfaces métalliques en industries, hypermarchés.

DESTINATION

- GMS, industries...

FORMULATION ET APPLICATION

- Formule concentrée très pénétrante qui élimine la rouille en profondeur.

UTILISATION

- Manuelle ou mécanique suivi d'un rinçage de qualité.
- Laisser agir 10 à 15 min. Frotter manuellement ou mécaniquement. Bien rincer.
- Devant la diversité des surfaces, faire un essai préalable.
- Ne pas utiliser sur pierres calcaires, ciments, aluminiums et chromes.
- L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, sous l'entière responsabilité du détenteur du déchet. Ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas jeter dans l'environnement.

DOSAGE

- Entretien : A partir de 30 %

REFERENCES

- Bidon 5 L : 140 500
- Code GTIN 2x5L : 3760384720556
- Code douanier : 34029090

