



pH	8		

# Laboratoires ROCHEX

Conforme CE n° 648/2004

## ECLASPRAY THV

### Spray Lustrant Très Haute Vitesse

#### INTERETS

- Renforce le film protecteur de base.
- Ravive la brillance du revêtement.
- Respecte l'intégrité de l'auto lustrant sur lequel il intervient.
- Gamme Safe : sans pictogramme de danger, ni étiquetage de transport (plus d'informations sur [www.laboratoires-rochex.fr](http://www.laboratoires-rochex.fr))

#### CARACTERISTIQUES

- Dépose un nouvel apport de plastifiant.
- Elimine les traces de caoutchouc, salissures incrustées sur l'auto lustrant.

#### DESTINATION

- Tertiaire, collectivité, industrie.
- S'utilise sur les surfaces auto lustrées : carrelages, thermoplastiques, linoleums, sols poreux...

#### FORMULATION ET APPLICATION

- Peut être utilisé sur sol non auto lustré après essai.
- Formule sensible au gel.

#### UTILISATION

- En pulvérisation sur les sols dépoussiérés avec lustrage avec mono brosse.
- Peut être utilisé en spray directe.
- Entretien des disques par trempage avec un décapant (par exemple DEPROTEX 07).
- Ne pas réutiliser l'emballage vide. L'emballage est 100% recyclable. Il doit suivre la filière du tri sélectif.

ISO  
9001  
14001



Entreprise ISO 9001 ISO 14001  
Edition Octobre 2023 - Page 1 sur 2

B.P. 263 - 74106 ANNEMASSE  
Cedex France  
Tél : 04 50 37 49 54

[www.laboratoires-rochex.fr](http://www.laboratoires-rochex.fr)

Laboratoires  
ROCHEX

# ECLASPRAY THV

## DOSAGE

□ Entretien : Pur

## REFERENCES

□ Bidon 5 L : 110 315

□ Code GTIN 2x5L : 3760384720198

